

# VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout UK

Artikelnummer	26.99.0160
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	26.99.0160
EAN (Einzelstück)	7630049612549



**Der VALUE 19"-Konsol-Switch kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 43 cm TFT Monitors sowie eines 8-Port-KVM-Switchs in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank**

- Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
- Teleskopschienen
- Tastatur mit breiter Handauflagefläche
- Sicheres Einrasten des Einschubs
- 8 Spezialkabel (Länge: 1,80m) zum Anschluss der PCs sind im Lieferumfang enthalten

Bildschirmdaten:

- Aktive 43 cm-Matrix TFT
- Maximale Auflösung: 1.280 x 1.024 Pixel
- Kontrast: 1000:1
- Helligkeit: 250cd/m<sup>2</sup>

**Tastatur-Layout: Englisch (UK)**

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	Konsol-Switch
Farbe	schwarz

Lieferumfang	Konsol-Switch, Schienen inkl. Zubehör, 8x KVM-Kombi-Kabel (1,8m, HD-15/VGA), Netzteil mit -kabel, CD mit Handbuch
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen	2
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Monitorgröße bei integr. Konsole	17" (43 cm)
Tastatur-Layout	UK
Verpackungshöhe	250 mm
Verpackungsbreite	340 mm
Verpackungstiefe	750 mm
Paketgewicht	18 kg