

# VALUE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, weiß, 10 m

<b>Artikelnummer</b>	19.99.1087
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	19.99.1087
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049612136



## Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz

- 6-fach Steckdosenleiste Kunststoff
- Steckdosen um 45° gedreht
- 2poliger Schalter (beleuchtet)
- Zuleitung 10m mit abgewinkelttem Schutzkontaktstecker

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	Steckdosenleiste
Farbe	weiß
Länge	10 m
Funktion	6-fach Steckdosenleiste
Bauform	Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit	3600 W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	ja
Schalter-Typ	2 polig, beleuchtet

Anzahl der Steckdosen­­töpfe	6
Anzahl Ausgänge/Winkel	6 / 45°
Anordnung Ausgänge	Reihe
Abmessungen (HxBxT)	40 x 52 x 320 mm
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Anschlusskabel	H0V5VV-F3G 1,5mm <sup>2</sup> 10 m
Anschlussstecker	Schutzkontakt
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker
Höhe	40 mm
Breite	52 mm
Tiefe	320 mm
Gewicht	1260.5 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	320 mm
Paketgewicht	1.2 kg