

Datenblatt Art. 381.801

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

USB SMART

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	1,5m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	1,5m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Weiß	Colour supply cable	White
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/3 (Type F)		3x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Weiß, ähnlich RAL 9010, 35°		White, similar to RAL 9010, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
mit integriertem 2-fach USB Charger, Gesamtladestrom: max. 3,4A / 5V		with integrated USB Charger (2-way) max. total charging current: 3,4A (5V)	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material	Polypropylen, weiß ähnlich RAL 9010	Material	Polypropylene, white similar to RAL 9010
Lieferumfang	1x SMART Steckdosenleiste	Scope of delivery	1x SMART power strip
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 3000m	Maximum height	0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konformität / Approbation**Conformity / Approval**

Bauart geprüft	DIN VDE 0620-1 / Bauart DIN 49440 / CEE 7/3	Type approved	DIN VDE 0620-1 / construction type DIN 49440 / CEE 7/3
-----------------------	---	----------------------	--

Zeichnung

Drawing

