

# VELCRO® Logistrap® Strap 50mm x 6m Streifen 2 Stück, grün

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 25.16.6025    |
| Hersteller          | Velcro        |
| Hersteller-Art.-Nr. | VEL-PS20025   |
| EAN (Einzelstück)   | 8412355200257 |



**Befestigungsgurt LOGISTRAP® der Marke VELCRO®, das wiederverwendbare Gurtband zur innerbetrieblichen Transportsicherung von Waren auf Paletten, reduziert die Kosten in der Beschaffungs- und Lieferkette, indem die Ausgaben für Verpackung, Recycling und Wartung beträchtlich gesenkt werden. Beim Einsatz vom LOGISTRAP® Gurt Strap werden keine Werkzeuge benötigt. Ist Das Material ist sehr weich, so dass die Beschädigung von Oberflächen durch Kratzspuren vermieden wird.**

- MATERIAL: Polyamid
- ZYKLUSDAUER: Hoch
- HAFTKRAFT: 1,75 N/cm
- SCHUBSPANNUNG: 9,5 N/cm<sup>2</sup>

## VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

Hinweis: Abbildung ähnlich

| Technische Daten  |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Hersteller        | Velcro                    |
| Produktgruppe     | Klettbänder / Kabelbinder |
| Produkttyp        | Klettband                 |
| Farbe             | grün                      |
| Länge             | 6 m                       |
| Lieferumfang      | 2 Stück                   |
| Breite            | 50 mm                     |
| Gewicht           | 150 g                     |
| Verpackungshöhe   | 50 mm                     |
| Verpackungsbreite | 190 mm                    |
| Verpackungstiefe  | 270 mm                    |
| Paketgewicht      | 0.306 kg                  |