VELCRO® Extra Thin Fastener 5m Hakenband 5m Flauschband, Haken & Flausch 20mm weiß

Artikelnummer	25.16.6019
Hersteller	Velcro
Hersteller-Art.-Nr.	VEL-PS20019
EAN (Einzelstück)	8412355200196







Extrudiertes Kunststoff-Klettband der Marke VELCRO®. Niedriges Profil. Selbstklebendes Klettband für eine Vielzahl von Oberflächen (Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz, Polyester, Polyethylen und Polypropylen). Niedrige Temperaturresistenz des Klebebandes. Nicht kompatibel mit PVC-Vinyl. Hohe Anfangshaftkraft.

• MATERIAL: Polypropylen Polyamid
• ZYKLUSDAUER: Mittel
• HAFTKRAFT: 2 N/cm
• SCHUBSPANNUNG: 30 N/cm2
• SPANNUNG: 10 N/cm2
• KLEBER BETRIEBSTEMPERATUR: -15ºC bis +60ºC
• KLEBER VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Optimale Temperatur zwischen 18°C und 20°C, Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%

VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an

Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Hersteller	Velcro
Produktgruppe	Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp	Klettband
Farbe	weiß
Länge	5 m
Materialgruppe	Polypropylen
Betriebstemperatur min.	-15 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Breite	20 mm
Gewicht	250 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Paketgewicht	0.182 kg