

# ROLINE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio + Typ C (PD), ST/BU, 0,13 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 12.03.3222    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 12.03.3222    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049614574 |

**roline**  
Designed for Professionals



**Die Lösung für Ihre Geräte mit USB Typ C, die nicht mit einem 3,5mm-Audio-Anschluss ausgestattet sind, wie manche MacBooks oder Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets - der zusätzliche USB-C Port sorgt dafür, dass Sie Ihr Endgerät aufladen können.**

- Das Adapterkabel ermöglicht den Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5mm Stereo Stecker und bietet einen zusätzlichen USB Typ C Port zum parallelen Aufladen Ihres Endgeräts
- Reversibles Design für den USB Typ C Stecker
- Stabile Signalübertragung
- Flexibles, langlebiges Kabel, perfekt geeignet für den mobilen Einsatz
- Steckverbinder: 3,5mm Buchse (3pol.) und Typ C Stecker
- Power Delivery Funktion (zum Laden von Geräten über die zusätzliche Typ-C-Steckverbindung)
- Kabellänge: ca. 13 cm

**Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt**

## Technische Daten

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Hersteller    | ROLINE                           |
| Produktgruppe | Adapter, Terminatoren, Konverter |
| Produkttyp    | USB-Audio Adapter                |
| Farbe         | schwarz                          |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Länge                           | 0.13 m   |
| Anschlüsse Seite 1 (PC)         | Typ C Stecker  |
| Anschlüsse Seite 2 (Peripherie) | 1x 3,5mm (Stereo Audio), 1x USB Typ C (Power Delivery)                       |
| Seite 1 Typ des Anschlusses     | USB Typ C (USB-C)  |
| Seite 1 Art des Anschlusses     | Männlich (Stecker)   |
| Seite 2 Typ des Anschlusses     | Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)<br>USB Typ C PD (Power Delivery) |
| Seite 2 Art des Anschlusses     | Weiblich (Buchse)  |
| Anwendungsbereich               | extern   |
| Gewicht                         | 19.08 g  |
| Verpackungshöhe                 | 20 mm  |
| Verpackungsbreite               | 50 mm  |
| Verpackungstiefe                | 50 mm  |
| Paketgewicht                    | 0.02 kg  |