



Lindy 40656 - Schrauben - 8 kg - 43,2 cm (17 Zoll) - 71,1 cm (28 Zoll) - 100 x 100 mm - Schwarz

Single Display Short Bracket with Pole and Desk Clamp

Gruppe	Zubehör TFT/LCD-TV
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	40656
EAN/UPC	4002888406567

Marketing

Lindy 40656. Montage: Schrauben, Geeignet für: Computermonitor, Höchstgewichtskapazität: 8 kg, Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität: 43,2 cm (17 Zoll), Maximaler Bildschirmdurchmesser: 71,1 cm (28 Zoll), Minimale VESA-Halterung: 75 x 75 mm, Maximale VESA-Halterung: 100 x 100 mm. Neigungswinkelbereich: -45 - 45°. Produktfarbe: Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Produktfarbe	Schwarz
Neigungswinkelbereich	-45 - 45 °
Höchstgewichtskapazität	8 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität	43,2 cm
Maximaler Bildschirmdurchmesser	71,1 cm
Geeignet für	Computermonitor
Minimale VESA-Halterung	75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung	100 x 100 mm
Montage	Schrauben

Ausführliche Details

Gewicht und Abmessungen

Paketgewicht	2,4 kg
Gewicht	2 kg
Höhe	510 mm
Breite	110 mm

Verpackungsart	Box
Verpackungstiefe	130 mm
Verpackungshöhe	130 mm
Verpackungsbreite	290 mm
Tiefe	106 mm
Lieferumfang	
Betriebsanleitung	Ja
Design	
Ausrichtung	Landschaftsportrait
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	REACH
Einfache Installation	Ja
Gehäusematerial	Stahl
Ergonomie	
Pivot Winkel	-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich	-45 - 45 °
Drehungswinkel	360 °
Montage	
Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75,100 x 100 mm
Höchstgewichtskapazität	8 kg
Minimum Bildschirmgröße	43,2 cm
Kompatibilität	
Maximaler Bildschirmdurchmesser	71,1 cm
Geeignet für	Computermonitor
Minimale VESA-Halterung	75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung	100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt	1
Montage	Schrauben