

**ViewSonic PG701WU - DLP-Projektor - weiß**

Produktbeschreibung: ViewSonic PG701WU - DLP-Projektor -  
3500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)  
- 16:10 - weiß

Gruppe: Projektoren  
Hersteller: ViewSonic  
Hersteller Artikel Nr: PG701WU-US  
EAN: 0766907001747

**Hauptmerkmale**

Produktbeschreibung	ViewSonic PG701WU - DLP-Projektor - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor
Farbe	Weiß
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	12000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	203 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.2 cm x 22.2 cm x 10.8 cm

