

Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 120 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - weiß



Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 2228C026
 EAN: 4549292090840

Beschreibung: Preisgünstiges Multifunktionssystem mit umfangreichen Verbindungsoptionen zum einfachen kabellosen Drucken, Scannen und Kopieren in Farbe von Mobilgeräten.



- Key Selling Points:
- Einfache Bedienung
 - Preisgünstige Qualität

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS5151 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.2 cm (2.5")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier
Standardmedienkapazität	120 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 31.5 cm x 14.7 cm
Gewicht	6.5 kg
Farbe	Weiß



- Product Features:
- Einfache Bedienung

Bedienen, Betrachten und Verbinden - alles ganz einfach dank gut zugänglicher Tasten und einem manuell schwenkbaren Farbdisplay.

- Preisgünstige Qualität

Kompakt, schick und preisgünstig - dieses Farb-Multifunktionssystem arbeitet mit FINE Druckköpfen mit Tinte, die eine konstante Qualität liefern und sich schnell austauschen lassen.