

ROLINE Toner kompatibel zu CF237Y (37Y), für HP LJ Enterprise M608, ca. 41.000 Seiten, schwarz

Artikelnummer	16.10.1242
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	16.10.1242
EAN (Einzelstück)	7611990759606



ROLINE Tonerkassette: Kontrollierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge

Toner CF237Y (37Y) schwarz, kompatibel zu HEWLETT PACKARD LaserJet Enterprise M608, ca. 41.000 Seiten

ROLINE-Qualität spricht für sich!

Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette unsere Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet. Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht. Ein neuer Kassettentyp wird bei uns erst dann freigegeben, wenn mindestens 200.000 bis 300.000 Seiten ohne Beanstandungen gedruckt wurden - und nur was bei uns getestet und für gut befunden wurde, kommt in den Verkauf.

- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- 100% Kompatibilität auf allen relevanten Druckern getestet
- 100% Hersteller-Endkontrolle jeder Tonerkassette
- Produziert von einem der führenden Hersteller Europas (DIN ISO EN 9001 und DIN ISO EN 14001 zertifiziert)
- Mit geprüfter Seitenleistung

- Verpackung mit hochwertigem Vollkarton
- Niedrige CO2 Belastung durch Produktion in Deutschland
- Umweltschutz durch professionelle Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Toner
Produkttyp	Toner schwarz
Farbe	schwarz
Druckfarbe	schwarz
Original Toner	nein
Seitenleistung (5% Deckungsgrad)	41.000
Druckermodelle	HEWLETT PACKARD LaserJet Enterprise M607dn /M607n/ M608dn / M608n / M608x / M609dh / M609dn /
Druckermodelle (weitere)	MFP M631dn / MFP M631z / MFP M632fht / MFP M632h / MFP M633fh
Refill-/Rebuilt	ja
Komp. mit Herst.-Nr.	CF237Y
Gewicht	2.937 kg
Verpackungshöhe	190 mm
Verpackungsbreite	310 mm
Verpackungstiefe	360 mm
Paketgewicht	3.158 kg