

Datenblatt für Analysenwaage PCE-BS 3000

Sehr preiswerte, hochgenaue, kalibrierfähige Analysenwaage mit verschiedenen anwählbaren Wägeeinheiten (g, oz, lb, ozt, ct, gn) und Stückzählfunktion

Die Analysenwaage PCE-BS 3000 ist eine Analysenwaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Analysenwaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 0,1 g ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Zur Standardausrüstung gehört natürlich auch eine Stückzählfunktion. Standardmäßig wird die Analysenwaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügt diese Analysenwaage über verstellbare sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Mittels der optional erhältlichen Justiergewichte kann die Analysenwaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. justiert werden. Sie können das Gerät aber auch zur DKD-Laborkalibrierung zu uns oder einem anderen akkreditierten Labor zur turnusmäßigen Rekalibrierung einschicken. Die Analysenwaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Eingangskontrolle und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz (z.B. für Aussendienstler).

- Justierprogramm: Zum Einstellen der Genauigkeit, mittels optional erhältlicher Prüfgewichte
- Stückzählfunktion: mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 oder 100 Stück, mit Anzeigenumschaltung von Gewicht auf Stückzahl (pcs)
- ISO-Kalibrierzertifikat ist zur Analysen-Waage optional erhältlich (z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000)
- Taringfunktion über den halben Bereich (Mehrfach-Tara möglich)
- verschiedenste Wägeeinheiten per Tastendruck anwählbar (g, ozt, lb, oz, ct, gn)
- staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54
- Netzadapter für 240 V serienmäßig im Lieferumfang
- Batteriebetrieb möglich
- Wägeplatte der Waage aus Edelstahl (auf Kunststoffträger), abnehmbar

Technische Daten

Wägebereich [g]	3000
Ablesbarkeit [g]	0,1
Reproduzierbarkeit [g]	0,1
Linearität [g]	±0,2
Wägeplatte [mm]	160x135
Stückzählung	mit Referenzstückzahlen von 10, 20, 50 der 100 Stück
Mindestgewicht bei Stückzählung	0,2 g/Stück
Anzeige	15 mm LCD-Display

Netzadapter	240 V / 50 Hz über Adapter, Batteriebetrieb mittels 6 x AA Batterien (1,5 V) möglich
Schutzart	IP 54
Abmessungen	Maße über alles: 165 x 245 x 70 mm (B x T x H)
Gewicht	ca. 600 g

Lieferumfang

- 1 x Analysenwaage PCE-BS 3000,
- 1 x Wägeplatte,
- 1 x Netzkabel,
- 1 x Bedienungsanleitung

