

U-FORM BODENWAAGE

PCE-SD 3000U



- » **Stückzählfunktion**
- » **Summierfunktion**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Tierwägun**gsfunktion
- » **Ein Tarawert** speicherbar
- » **Toleranzermittlung** Gewicht min / ok / max
- » **Statistikfunktion**
- » **Rezepturmischwiegung**
- » **Einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- » **Einstellbare Automatische Abschaltung**
- » **Brutto / Netto Taste** am Display

Die U-Form Bodenwaage ist eine eichfähig, geeichte, für den mobilen Einsatz vorgesehen, U-Form Bodenwaage. Die Abmessung der geeichten U-Form Bodenwaage sind der EU-Palettengröße (1200 x 800 mm) angepasst. Die U Form der geeichte Bodenwaage ermöglicht ein bequemes Auflegen der EU-Paletten, indem die Palette direkt mit dem Hubwaagen zwischen die beiden Holme gefahren und auf die Holme der geeichten U-Form Bodenwaage abgelegt werden können. Diese geeichte U-Form Bodenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Um die robuste U-Form Bodenwaage mobil einsetzen zu können verfügt die U-Form Bodenwaage über zwei Rollen und ein Handgriff, somit kann die geeichte U-Form Bodenwaage schnell und einfach auf- und ab- gebaut oder von A nach B transportiert werden. Die Wiegedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden.

Das Display der geeichten U-Form Bodenwaage befindet sich an einem 3,0 m Kabel zu der U-Wiegeplattform und kann auf einem Tisch bzw. an einer Wand oder optional auf einem Stativ montiert werden. Funktionen der geeichten U-Form Bodenwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min. Wiegung, Rezepturmiegung, Prozentwiegung, durchschnittliche Gewichtsermittlung, Summierfunktion, ein Taragewichtspeicher und einstellbare RS-232 Schnittstelle. Die bidirektionale RS-232-Schnittstelle der geeichten U-Form Bodenwaage erlaubt den Datentransport zu einem PC oder Drucker.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	3000 kg
Auflösung [d]	1 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozent % Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Statistikfunktion, Rezepturmischwiegung
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Mindestlast [Min]	20 kg
Tarierbereich	über den vollen Wiegebereich
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP54, IP67
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen ()	mm