

ROLINE Toner kompatibel zu TN-243C / TN-247C, für BROTHER HL-L3270CDW, ca. 2.300 Seiten, cyan

Artikelnummer	16.10.1253
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	16.10.1253
EAN (Einzelstück)	7611990759514



ROLINE Tonerkassette: Kontrollierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge

Toner kompatibel zu TN-243C / TN-247C, cyan, für BROTHER HL-L3270CDW, ca. 2.300 Seiten

ROLINE-Qualität spricht für sich!

Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette unsere Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet. Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht. Ein neuer Kassettentyp wird bei uns erst dann freigegeben, wenn mindestens 200.000 bis 300.000 Seiten ohne Beanstandungen gedruckt wurden - und nur was bei uns getestet und für gut befunden wurde, kommt in den Verkauf.

- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- 100% Kompatibilität auf allen relevanten Druckern getestet
- 100% Hersteller-Endkontrolle jeder Tonerkassette
- Produziert von einem der führenden Hersteller Europas (DIN ISO EN 9001 und DIN ISO EN 14001 zertifiziert)
- Mit geprüfter Seitenleistung

- Verpackung mit hochwertigem Vollkarton
- Niedrige CO2 Belastung durch Produktion in Deutschland
- Umweltschutz durch professionelle Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Toner
Produkttyp	Toner cyan
Farbe	cyan
Druckfarbe	cyan
Original Toner	nein
Seitenleistung (5% Deckungsgrad)	2.300
Druckermodelle	BROTHER HL-L3210CW / L-L3230CDW / HL-L3270CDW / MFC-L3710CW / MFC-L3730CDN / MFC-L3750CDW
Druckermodelle (weitere)	MFC-L3770CDW / DCP-L3510CDW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550CDW
Refill-/Rebuilt	ja
Komp. mit Herst.-Nr.	TN-243C / TN-247C
Gewicht	0.521 kg
Verpackungshöhe	210 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	390 mm
Paketgewicht	0.702 kg