

Compact Full HD Pan & Tilt Wi-Fi Camera

Elegante und dezente Videoüberwachung

Mit der DCS-6500LH Full HD Pan and Tilt Wi-Fi Camera mit 1080p-Auflösung, 5 m Nachtsicht sowie Bewegungs- und Geräuscherkennung haben Sie mehr Bereiche im Blick und können Videos lokal speichern

DCS-6500LH

- Auflösung in Full HD 1080p
- Das Objektiv lässt sich per Schwenk- und Neigefunktion gezielt ausrichten
- Dank IR-Nachtsicht sehen Sie auch bei völliger Dunkelheit bis zu 5 Meter weit
- Kompaktes und dezentes Design
- Geräusch- und Bewegungserkennung mit Benachrichtigungsfunktion
- Zwei-Wege-Kommunikation mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- Unterstützt WPA3™-Verschlüsselung für besseren Schutz
- Steckplatz für microSD-Karte¹ zum lokalen Speichern von Videos und Fotos
- Unterstützt kostenlose und abpflichtige Cloud-Aufzeichnung² für sichere Videospeicherung und -wiedergabe
- Privatsphärenmodus (Objektiv wird physisch abgedeckt)
- Kompatibel mit der kostenlosen mydlink App
- Kompatibel mit Google Assistant und Alexa



Full HD

Full HD 1080p



Schwenk- und Neigefunktion

Mehr Bereiche im Blick



Geräusch- und Bewegungserkennung

Detaillierte Benachrichtigungen bei Auslösung



Tag & Nacht

Bis zu 5 Meter Sicht im Dunkeln



Remote-Zugriff

Mit der mydlink App von überall auf die Kamera zugreifen



Unterstützt WPA3

Mehr Sicherheit durch modernste WLAN-Verschlüsselung



Cloud-Aufzeichnung

Aufnahmen in der Cloud speichern und von überall abrufen



Smart-Home-kompatibel

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Allgemein	
Videokomprimierung	H.264
Max. Auflösung	2 Megapixel (Full HD)
Max. Frame	1080p (1920 x 1080)
Bildsensor	Progressiver CMOS-Sensor 1/2,9"
Nachtsicht – IR-LED	5 m
Brennweite	4,12 mm
Blende	F2.1
Schwenken/Neigen	Schwenkbereich: -170° bis 170° (insgesamt 340°) Neigebereich: -40° bis 50° (insgesamt 90°)
Blickwinkel	(H) 85° (V) 42° (D) 100°
Audio	Mikrofon/Lautsprecher integriert
Audio-Codec	MPEG-2 AAC LC

Funktionen	
WLAN-Standard (IEEE)	802.11n/g
WLAN-Frequenzband	2,4 GHz
Sicherheitsprotokoll	WPA3
Netzwerkprotokolle	IPv4, Bonjour (mDNS und DNS-SD), RTSP, SRTP, RTP, HTTPS

Software	
Geräteverwaltung	mydlink App (iOS und Android), mydlink Portal
Merkmale	Bewegungserkennung, Geräuscherkennung
Aufzeichnung	mydlink Cloud-Aufzeichnung
Benachrichtigungen	Push-Benachrichtigungen mit Momentaufnahme und Schnellzugriff-Schaltflächen (2 festgelegte Kontaktnummern und Live-Ansicht)
Sprachassistenten	Amazon Alexa, Google Assistant

Geräteigenschaften	
Stromeingang	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Stromausgang	5 V DC, 1,0 A
Max. Leistungsaufnahme	4 W ± 5 %
Kabellänge	1,5 m
Innen-/Außenbereich	für den Innenbereich
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit für Betrieb/Lagerung	Max. 90 %, nicht kondensierend
Gewicht	190 g ± 5 %
Abmessungen	77 x 77 x 121 mm
Zertifizierungen	CE, FCC, IC



¹ Kamera ist kompatibel mit microSD/SDHC/SDXC-Karten bis v3.01 und bis 256 GB Speicherplatz. Kamera ist nicht kompatibel mit v4.x-Karten.

² Die Verwendung von Audio- oder Videoausrüstung für Bild- oder Tonaufnahmen von Personen, die mit der Aufzeichnung nicht einverstanden sind, ist in einigen Staaten untersagt. Der Endnutzer ist allein verantwortlich für die Einhaltung geltender staatlicher, regionaler und bundesstaatlicher Gesetze.