

# VIVOTEK FD9166-HN (2.8mm) Fixed Dome Netzwerkamera 2MP H.26, 2.8mm 10M Invisible IR WDR Pro

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3815
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	FD9166-HN (2.8MM)
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469351402

**VIVOTEK**



Die FD9166 ist eine kompakte Kamera mit einer Auflösung von 2 MP. Die Kamera ermöglicht Nachtüberwachung durch die Einführung der Smart IR-Technologie. Die Menge des IR-Lichts kann bei Objekten, die sich nahe am Objektiv befinden, automatisch reduziert werden, um eine Überbelichtung zu vermeiden.

Die WDR Pro-Funktion ermöglicht es der Kamera, Details sowohl in schattigen als auch in hellen Bereichen zu erfassen. Dadurch eignet sich die Kamera z.B. für die Installation im Eingangsbereich eines Gebäudes. Die kompakte Größe ermöglicht eine bequeme Installation der Kamera in Restaurants, Einzelhandelsgeschäften oder verschiedenen Wohngebieten. Durch ein verbessertes Design ist die Kamera weniger anfällig für Umwelteinflüsse wie Rauch, Staub oder Insekten, die in die Kuppelabdeckung gelangen.

Mit einer SD-Karte und der Seamless-Aufnahmefunktion kann die Kamera während des Betriebs einen Video-stream auf dem integrierten Speicher aufzeichnen, wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen ist. Wenn die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist, kann ein VAST-Server die Videobilder von der SD-Karte abrufen und die Aufzeichnung fortsetzen.

- H.265-Kompressionstechnologie
- 30 fps bei 1920x1080
- WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in kontrastreichen Umgebungen
- Smart Stream III zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
- Eingebaute unsichtbare 940-nm-IR-Strahler bis zu 10 Meter
- Integriertes 802.3af-konformes PoE

- Eingebauter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für On-Board-Speicher
- Videodrehung für Korridor-Szenario
- Kompaktes und stilvolles Design

### Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FD9166-HN (2.8mm) Fixed Dome Netzwerkkamera, Schnellinstallationsanleitung, Schraubendreher, Ausrichtungsaufkleber, Trockenmittelbeutel
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2.9" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920x1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 2.8 mm
Objektivblickwinkel	109° (Horizontal), 59° (Vertical), 129° (Diagonal)
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0.07 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	±30°
Neigebereich	90°

Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Digitaler Eingang	nein
Digitaler Ausgang	nein
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Betriebstemperatur	-10°C ~ 55°C(14°F~ 131°F)(IR off), -10°C ~ 50°C(14°F~ 122°F)(IR on)
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Höhe	50 mm
Breite	90 mm
Gewicht	150 g
Verpackungshöhe	90 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	140 mm
Paketgewicht	0.283 kg