

# VIVOTEK IB9365-EHT-A Bullet Netzwerk Kamera 2MP 60fps Smart Stream III WDR Pro

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3830
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	IB9365-EHT-A
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469351204

**VIVOTEK**



**Die IB9365-A ist das neue Flaggschiff unter den Bullet-Netzwerkcameras für den Außenbereich. Die IB9365-A Serie bietet die beste Technologie für die Nachtüberwachung.**

Die IB9365-A ist das neue Flaggschiff unter den Bullet-Netzwerkcameras für den Außenbereich. Sie ist mit einem Full-HD-Sensor ausgestattet, der eine Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 FPS ermöglicht. Mit der neuesten VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist die IB9365-A-Serie in der Lage, Bilder von höchster Qualität sowohl in Umgebungen mit wenig Licht als auch mit hohem Kontrast zu erfassen.

Die IB9365-A Serie bietet auch die beste Technologie für die Nachtüberwachung. Durch die Übernahme der Smart IR II Technologie von VIVOTEK Speed Domes richten sich die IR-Strahler der IB9365-A jetzt am Fokuswinkel des Fernfokus-Objektivs aus, um bei jeder Objektiveneinstellung die beste IR-Bildqualität zu liefern. Diese Funktion optimiert die IR-Intensität, reduziert IR-Hotspots und erhöht die effektive IR-Reichweite auf bis zu 100 Meter (IB9365-HT-A 12-40mm).

Darüber hinaus verwendet die IB9365-A-Serie die Smart Stream III-Technologie und den H.265-Kompressionscodec von VIVOTEK, wodurch die Bandbreite um mehr als 90 %\* reduziert wird, während die hervorragende Bildqualität erhalten bleibt. Darüber hinaus ermöglicht es die VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) den Benutzern, individuelle Programme für verschiedene Anwendungen und Benutzerszenarien hinzuzufügen. All diese Funktionen werden durch das IP66-, IP67- und IK10-zertifizierte Gehäuse der IB9365-A geschützt, das für den Betrieb bei Temperaturen von -50°C bis 60°C (IB9365-EHT-A) geeignet ist.

Die IB9365-A-Serie umfasst jetzt auch eine neue Welle fortschrittlicher Video-Content-Analyse (VCA) - Smart VCA, einschließlich der Erkennung von Eindringlingen, Herumlungen, Linienüberquerungen, unbeaufsichtigten Objekten, fehlenden Objekten und Gesichtern. Diese Funktionen sind die nächsten Schritte auf dem Weg, Überwachungskameras von Bildaufnahmegegeräten zu fortschrittlichen Benachrichtigungsinstrumenten zu machen, die es den Benutzern ermöglichen, auf intelligentere Weise mehr zu sehen.

- 60 fps @ 1920x1080
- H.265-Komprimierungstechnologie
- Smart Stream III zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
- S NV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
- W D R Pro für extreme Sichtbarkeit in extrem hellen oder dunklen Umgebungen
- Eingebaute IR-Strahler, wirksam bis zu 50 Meter
- Smart IR II Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
- Intelligente Bewegungserkennung zur Verringerung von Fehlalarmen
- Smart VC A (Intrusion D etection, Loitering D etection, Line C rossing D etection)
- Trend Micro IoT-Sicherheit
- Wetterfestes IP66-, IP67- und vandalismusgeschütztes Gehäuse mit IK10-Zertifizierung

### Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Bullet-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK IB9365-EHT-A Bullet Netzwerk Kamera, Schnellinstallationsanleitung, Schraubenpaket, Ausrichtungsaufkleber, Trockenmittelbeutel, wasserdicht Zubehörtasche, Anschlussdose, Sonnenblende
Bauform	Bullet
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920x1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	60
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3

Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 4 ~ 9 mm (f = 3.5 ~ 11.4 mm, equivalent focal length @ 1/2.8")
Objektivblickwinkel	100° ~ 46° (Horizontal), 52° ~ 26° (Vertical), 120° ~ 53° (Diagonal)
Fernsteuerbarer optischer Zoom	ja
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	90°
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Betriebstemperatur	-50°C ~ 60°C (-58°F ~ 140°F) (IR off), -50°C ~ 50°C (-58°F ~ 122°F)(IR on)
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Höhe	121 mm
Breite	121 mm
Tiefe	352.1 mm
Gewicht	1.2 kg