

VIVOTEK FD9189-H-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera 5MP H.265 WDR Pro Smart Stream III SNV

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.19.3849 |
| Hersteller | VIVOTEK |
| Hersteller-Art.-Nr. | FD9189-H-v2 |
| EAN (Einzelstück) | 4710469352539 |

VIVOTEK



VIVOTEK FD9189-H-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera mit 5 Megapixel, 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080, WDR Pro (120 dB) für verbesserte Sichtbarkeit, Eingebaute IR-Strahler, wirksam bis zu 30 Meter, Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung, Trend Micro IoT-Sicherheit

- 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 (W D R Pro eingeschaltet)
- W D R Pro (120 dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen
- Eingebaute IR-Strahler, wirksam bis zu 30 Meter
- Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
- Trend Micro IoT-Sicherheit
- 2,8-mm-Festobjektiv

Technische Daten

| | |
|---------------|---|
| Hersteller | VIVOTEK |
| Produktgruppe | Sicherheitskameras |
| Produkttyp | Fixed-Dome-Netzwerkkamera |
| Lieferumfang | VIVOTEK FD9189-H-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera, Schnellinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket |
| Bauform | Fixed-Dome |
| Schnittstelle | LAN |

| | |
|---|---|
| Bildsensortyp | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Auflösung | 5 MPx |
| Max. Bildauflösung (Pixel) | 2560 x 1920 |
| Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde) | 30 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726 |
| Anzahl Videostreams | 3 |
| Objektivtyp | Motorzoomobjektiv |
| Objektivbrennweite | f = 2.8 mm |
| Objektivblickwinkel | 103° (Horizontal), 76° (Vertical), 134° (Diagonal) |
| Automatischer IR Sperrfilter | ja |
| Tag/Nacht Modus | ja |
| IR LED | ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0.06 lux |
| WDR Technologie | WDR Pro |
| Schwenkbereich | >350° |
| Neigebereich | 80° |
| Audioeingang | ja |
| Audioausgang | nein |
| Bewegungserkennung | ja |
| Speicherkartenslot | ja |
| Power over Ethernet (PoE) | ja |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) (IR off), -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) (IR on) |
| Für den Aussenbereich geeignet | nein |
| Höhe | 95.3 mm |
| Breite | 130 mm |

| | |
|-------------------|----------|
| Gewicht | 350 g |
| Verpackungshöhe | 160 mm |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 170 mm |
| Paketgewicht | 0.607 kg |