

VIVOTEK FD9367-EHTV-v2 Fixed Dome Netzwerkamera 2MP 60fps H.265 SNV WDR Pro

Artikelnummer	21.19.3845
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FD9367-EHTV-v2
EAN (Einzelstück)	4710469352232

VIVOTEK



VIVOTEK FD9367-EHTV-v2 Fixed Dome Netzwerkamera für Außenbereich. H.265 Kompressionstechnologie mit Smart Stream III, 60 fps @ 1920x1080, WDR Pro für optimale Bildqualität, Eingebaute IR -Beleuchtung, KI-gestützte intelligente Bewegungserkennung und intelligente Videoanalyse

Die FD9367-EHTV-v2 ist eine neu überarbeitete feststehende Dome-Netzwerkamera für den Außenbereich, die eine Auflösung von 1920x1080 bei bis zu 60 FPS liefert. Diese gut durchdachte, für den Außenbereich geeignete Kamera verfügt über ein integriertes Mikrofon, E/A-Funktionen und die neueste VIVOTEK SNV-, WDR Pro- und Smart IR II-Technologie, um sowohl bei schwachem Licht als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast eine klare Bildqualität zu liefern. Darüber hinaus bietet sie eine Vielzahl integrierter Cybersecurity-Funktionen und KI-gestützte Videoanalyse mit IP66, IP67, IK10, NEMA 4X und unterstützt den Betrieb ohne Heizung in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F), was sie ideal für verschiedene Überwachungsszenarien im Freien macht.

- 60 fps @ 1920x1080
- H.265 Kompressionstechnologie mit Smart Stream III
- Installationsfreundliches Design
- WeTerfestes (IP66, IP67) und vandalensicheres (IK10) Gehäuse, NE MA 4X-vandalensicher
- SNV (Supreme Night Visibility/Überlegene Nachtsicht) für schwache Lichtverhältnisse
- WDR Pro für optimale Bildqualität in Umgebungen mit starken Kontrasten
- Eingebaute IR -Beleuchtung, effektiv bis zu 50 Meter mit Smart IR II
- Signierte Firmware und Secure Boot
- KI-gestützte intelligente Bewegungserkennung und intelligente Videoanalyse (VCA)
- Cyberschutz mit Trend Micro IoT-Sicherheit

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FD9367-EHTV-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera, Schnell-Bedienungsanleitung,Produktetiketten, Bohrschablone, L-f örmiger, Schraubenschlüssel, Schraubensatz, wasserdichte Zubehörtasche, Leitungshalter, Sonnenschutz,I/O-Kabel.
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2.8" Progressiv er CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	60
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	f = 2.7 ~ 13.5 mm
Objektivblickwinkel	110° bis 33° (Horizontal), 55° bis 18° (Vertikal), 126° bis 37° (Diagonal)

Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0.035 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	±175°
Neigebereich	80°
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Betriebstemperatur	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) (IR aus), -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) (IR an)
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Höhe	122.6 mm
Breite	173.6 mm
Gewicht	1.3 kg