

VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT)

640x570x600mm, Bausatz

Artikelnummer	26.99.0152
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	26.99.0152
EAN (Einzelstück)	7611990130542



Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten

- VALUE Wandgehäuse, schwarz, mit Glastür
- Abnehmbare Tür mit Glaseinsatz und seitlichen Belüftungslöchern
- Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere
- Boden-/Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
- 19"-Ebene; in der Tiefe verstellbar
- Ein-Punkt-Schwenkhebel-Verriegelung, abschliessbar
- Max. Traglast (verteilt): 60kg

Für kleine Netzwerkinstallation sind Wandgehäuse oft die bessere Lösung

Für kleine Netzwerkinstallation ist oft selbst ein halbhoher Netzwerkschrank schon zu groß, zumal dafür erst ein Stellplatz gefunden werden muss. In solchen Fällen sind Wandgehäuse die bessere Lösung. Sie bieten ausreichend Platz für einige Switches und Patchpanel und benötigen durch die Wandmontage keinen Platz auf dem Fußboden. Darüber hinaus kann der Netzwerk-Administrator bei entsprechender Aufhängung leicht den Status der Switches ablesen, ohne dafür in die Knie gehen zu müssen, oder ein Patchkabel umstecken, ohne auf dem Boden zu rutschen.

Die VALUE Wandgehäuse beweisen, dass solch praktische Lösungen auch attraktiv sein können. Die schwarzen, leicht glänzenden Gehäuse sind durchaus bürotauglich. Ein großzügiger Glaseinsatz in der Tür erlaubt auch bei geschlossener Tür freien Blick auf alle eingebauten aktiven und passiven Komponenten. Sowohl Tür als auch die Seitenwände können abgenommen werden, was optimalen Zugang ins Gehäuse-Innere ermöglicht; die Kabelzuführung kann von oben oder unten erfolgen. Die Tür der VALUE Wandgehäuse

kommt mit abschließbarem Schwenkhebel.

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Wandschrank
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Wandgehäuse als Bausatz, Erdungsset, Installationsmaterial
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	12
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	640 x 570 x 600 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	450 mm
Front	Glastür mit Rahmen
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Bodenbereich	geschlossen
Belüftung	passiv
Erdungsset montiert	nein
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	schwarz
Farbe (Verkleidungsteile)	schwarz
Farbe (Designprofile)	schwarz
Höhe	640 mm
Breite	570 mm

Tiefe	600 mm
Gewicht	25.93 kg
Verpackungshöhe	265 mm
Verpackungsbreite	660 mm
Verpackungstiefe	715 mm
Paketgewicht	27.8 kg