



Einfach besser.



Decken- und Montagestützen ST und STE



Decken- und Montagestützen

Alles fest im Griff!



Sicher im Halt

Belastbar und rutschsicher garantiert die Stütze einen sicheren Halt auch bei empfindlichen Oberflächen:

- durch spezielle Stahlrohre für bis zu 150 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
- durch zusätzliche Verriegelung der Lösetaste
- durch gummierte Kontaktflächen oben und unten



YouTube



Einfach in der Handhabung


Die Stütze kann schnell zum Einsatz kommen:

- durch die Fixierung in nur zwei Schritten: Die grobe Voreinstellung erfolgt mit Hilfe des teleskopier- und schnell arretierbaren Innenrohrs; das finale Festspannen gelingt durch Drehen der Stütze am Schaumstoffgriff

- Bis zu maximal 150 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (8,5 x 6,5 cm)
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- Einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr
- GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

Decken- und Montagestütze ST

Bestell-Nr.	Verstellweg mm	Belastungsgrenze		kg	St.	€*
		bei min. Auszugslänge kg	bei max. Auszugslänge kg			
ST125	750-1250	150	60	1,41	2	24,20
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	29,50
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	32,20





Extrem sicher im Halt

Die Stütze garantiert einen zuverlässig sicheren Halt:

- durch äußerst stabile Konstruktion für bis zu 350 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
- durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten
- durch die im Griff integrierte Rutsicherung



Präzise und schnell in der Handhabung

Die Stütze lässt sich exakt auf die Erfordernisse einstellen und sicher lösen:

- durch die Fixierung in drei Schritten: Zum Voreinstellen der Deckenstütze wird die Lösetaste betätigt und das teleskopierbare Innenrohr auf die gewünschte Länge ausgezogen. Die Feineinstellung erfolgt durch Betätigen des Pumphebels bis die Anlageplatte der Stütze am Werkstück anliegt. Anschließend solange am Griff im Uhrzeigersinn drehen bis die gewünschte Haltekraft erreicht ist (max. Belastbarkeit beachten)
- durch das Entspannen in zwei Schritten: Zuerst die Deckenstütze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sobald keine Haltekraft mehr vorliegt, die Lösetaste betätigen um das Innenrohr einzufahren


YouTube



NEU

Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff

Bestell-Nr.	Verstellweg mm	Belastungsgrenze		⚖️ kg	📦 St.	€* V3
		bei min. Auszugslänge kg	bei max. Auszugslänge kg			
STE250	1450-2500	350	200	3,10	2	42,00
STE300	1700-3000	350	130	3,50	2	46,00
STE370	2070-3700	350	75	4,10	2	49,00



- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°



- Halterung mit 1/4" Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z. B. Laser, Kamera, Bauleuchte
- Werkzeuglos einsetzbar an runden (0-45 mm) sowie eckigen (0-55 mm) Trägerteilen wie z. B. Decken- und Montagestützen, Profilen, Leitern
- L-Drehhalterung mit zwei Rotationsachsen: 360° neben Befestigungsklemme, 180° an Gewindeaufnahme
- SB-verpackt



Multifunktions- / Laserhalterung STE-LH

Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe	⚖️	📦	€*
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	1	15,90

- Leichtes Aluminiumprofil mit rutschhemmendem Zellkautschuk
- Zur Vergrößerung der Abstützfläche von BESSEY Decken- und Montagestützen ST (nur in Verbindung mit Ersatzkontaktfläche 3101952) und STE
- Sichere Fixierung an den Kontaktflächen dank Sterngriffschrauben
- SB-verpackt



Abstützplatte STE-SP35

**lieferbar ab
Januar 2021**

Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe	⚖️	📦	€*
	mm	mm	mm	kg	St.	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	1	13,90

Für ST nur in Verbindung mit Ersatzkontaktfläche 3101952



Bestückungsvorschläge erfragen Sie bitte direkt bei BESSEY



Ersatzkontaktfläche

Bestell-Nr.	passend für	Länge	Breite	Höhe	⚖️	📦	€*
		mm	mm	mm	kg	St.	V3
3101952	ST, STE	90	70	10	0,60	1	9,90

Weitere Informationen unter www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0
Fax Inland +49 7142 401-451 ■ Fax Export +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de ■ www.bessey.de

Ihr Fachhändler: