



## WMF Lono 04.1231.0011 - 1 l - Gemahlener Kaffee - 800 W

Kaffeemaschine

Gruppe	Kaffeemaschinen
Hersteller	WMF
Hersteller Art. Nr.	04.1231.0011
EAN/UPC	4211129132930

### Marketing

WMF Lono 04.1231.0011. Kaffeezubereitungstyp: Halbautomatisch, Fassungsvermögen Wassertank: 1 l, Kaffee-Einfüllart: Gemahlener Kaffee, Kapazität (in Tassen): 8 Tassen. Leistung: 800 W

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Leistung	800 W
Kaffeezubereitung	Ja
Fassungsvermögen Wassertank	1 l
Kaffee-Einfüllart	Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp	Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)	8 Tassen

### Ausführliche Details

#### Weitere Spezifikationen

Überlaufschutz	Ja
----------------	----

#### Gewicht & Abmessungen

Gewicht	3,08 kg
Höhe	338 mm
Breite	330 mm
Tiefe	212 mm

#### Energie

AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Automatische Abschaltung	Ja

AC Eingangsspannung	220-240 V
---------------------	-----------

Leistung	800 W
----------	-------

#### **Verpackungsinformation**

Packungsgewicht	4,01 kg
-----------------	---------

Paketgewicht	4,01 kg
--------------	---------

Verpackungstiefe	254 mm
------------------	--------

Verpackungshöhe	384 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	310 mm
-------------------	--------

#### **Ergonomie**

Kabellänge	1 m
------------	-----

Entfernbarer Wasserbehälter	Ja
-----------------------------	----

Wasserstandsanzeige	Ja
---------------------	----

#### **Kochfunktionen und -programme**

Kaffe Zubereitung	Ja
-------------------	----

#### **Leistung**

Fassungsvermögen Wassertank	1 l
-----------------------------	-----

Kaffee-Einfüllart	Gemahlener Kaffee
-------------------	-------------------

Kaffe Zubereitungstyp	Halbautomatisch
-----------------------	-----------------

Kapazität (in Tassen)	8 Tassen
-----------------------	----------

Anti-Kalk-System	Ja
------------------	----

Eingebautes Mahlwerk	Nein
----------------------	------

Anti-Tropf-Funktion	Ja
---------------------	----