

Durometer PCE-DDO 10



Weichgummi Durometer PCE-DDO 10 für Shore O Härte / mit Software / digitale Messung / speichert bis zu 500 Messsamples / Toleranzwertmessung / LCD Display

Das Weichgummi Durometer PCE-DDO 10 misst die Shore Härte bei Produkten aus Weichgummi. Das Weichgummi Durometer zeigt die Messwerte auf dem Display an. Der Messbereich bei dem Weichgummi Durometer PCE-DDO 10 erstreckt sich von 0 ...100 Shore O.

Über eine USB-Schnittstelle können die auf dem Display dargestellten Messwerte auf einen PC übertragen werden. Die übersichtliche Software vom Weichgummi Durometer PCE-DDO 10 ermöglicht eine detaillierte Einsicht in die gewonnenen Daten. Durch die integrierte Suchfunktion der Software ist es möglich, Daten nach Wert, Datum und Uhrzeit oder z.B. Namen zu suchen. Durch die Toleranzwertfunktion und die gekoppelte Alarmfunktion ist das Gerät ein unverzichtbares Muss für jeden Betrieb, der Gummi verarbeitet. Die Messergebnisse sind präzise und die Handhabung vom Weichgummi Durometer ist einfach.

- ▶ großes Display
- ▶ einfache Bedienung
- ▶ USB Schnittstelle
- ▶ Härtemessung von Weichgummi
- ▶ Messung bis 100 Shore O
- ▶ Messwertspeicher

Technische Daten

Spezifikationen

Messbereich	0 ... 100 Shore O
Messgenauigkeit	± 1 Shore
Auflösung	0,1

Abmessungen der Nadel

Durchmesser vom Federbein der Nadel	2,38 mm ± 0,08
Oberer Radius	1,19 mm ± 0,05

Allgemeine technische Daten

Speicherkapazität	500 Messungen
Spannungsversorgung	3,6 V NI-MH Akku
Betriebslaufzeit, bei Dauerbetrieb	ca. 20 Stunden
Akkuladezeit	ca. 3 Stunden
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20 ... 85 % r.F.
Lagerungstemperatur	-30 ... +80 °C
Lager Luftfeuchtigkeit	5 ... 95 % r.F.
Abmessungen	153 x 50 x 29 mm
Gewicht	170 g

Weitere Informationen

Anleitung



Software / Softwareanleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!