

Magnetrührer PCE-MSR 50



Mini- Magnetrührer PCE-MSR 50

**Mini-Magnetrührer bis 1000 ml / 88 mm Plattform / Netzbetrieb /
einstellbare Rührgeschwindigkeit**

Der Mini-Magnetrührer PCE-MSR 50 eignet sich für Anwendungen in kleinen Laboren. Der Mini-Magnetrührer kann Rührmengen von 100 ... 1000 ml sicher mischen. Auf der Rührfläche vom Mini-Magnetrührer PCE-MSR 50 können Gefäße mit einem Durchmesser von bis zu 88 mm gestellt werden.

So kann der Magnetrührer für alle gängigen Bechergläser verwendet werden. Der Magnetrührer wird mit einem externen Steckernetzteil mit 5 V versorgt. Auf Grund der geringen Abmessungen und Gewicht kann der Minimagnet-Rührer auch mobil bei Untersuchungen im Feld eingesetzt werden.

- ▶ Magnetrührer bis 1000 ml
- ▶ Kleine Abmessungen
- ▶ Netzbetrieb
- ▶ Einstellbare Geschwindigkeit bis 1600 U/min
- ▶ Rührfläche 88 mm
- ▶ Für Feld- und Laborversuche

Technische Daten

Antrieb der Rührstelle	Motorisch
Rührmenge	100 ... 1000 ml
Einstellbare Geschwindigkeit	0 ... 1600 U/min
Rührfläche	Ø 88 mm
Material der Plattform	Kunststoff
Spannungsversorgung	Netzteil 5 V / 2 A DC 90 ... 230 V AC
Gewicht	ca. 500 g
Abmessungen	125 x 110 x 70 mm

Weitere Informationen

Anleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!