

## Technische Spezifikation

Messbereiche	
relative Feuchte / Temperatur	10 ... 95 % r.F. / 0 ... +60 °C
Auflösung	
relative Feuchte / Temperatur	1 % r.F. / 1 °C
Genauigkeit	
relative Feuchte / Temperatur	±2 % r.F. / ±1 °C
Sichtweite	ablesbar auf ca. 50 m
Sensortyp	
relative Feuchte / Temperatur	kapazitiv / Pt1000
Ansprechzeit T 90	ca. 4 s
Kabellänge (zwischen Sensor und Anzeige)	1 m
Anzeige	100 mm monochrom Display(Wechselanzeige)
Versorgung	230 V / 50 ... 60 Hz
Abmessungen	Sensor 50 x 70 x 20 mm Grossanzeige 175 x 175 x 75 mm
Schutz	IP 54
Gewicht	1,3 kg (inkl. Sensor und Kabel)