

NEU



MONTO® Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® einteilig

Die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche.

- + Rundum profilierte Sprossen
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Großdimensionierte Holme
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit

SafetyCap

1



Die Ausführungen 6–9 Sprossen sind ohne Traverse verwendbar.

2



Die Ausführungen 12–18 Sprossen sind nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.



Sprossenzahl			6	9	12	15	18	
1		A bis ca.	in m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
		B ca.	in m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2		C ca.	in m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20
		D ca.	in m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
Traversenbreite ca.		in m	–	–	0,79	0,79	0,87	
Produktgewicht ca.		in kg	2,8	4,3	6,6	8,1	9,6	
	Breite (B) ca.	in m	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	
	Länge (L) ca.	in m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	
Art.-No.			121387	120519	129109	129123	129154	

Combi System								
Seite 88	6–18	6–18	6–9	6–18	6–9	12–18	6–18	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧	