

Netgear Arlo Go Mobile HD Security Camera - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

1280 x 720 - 720p - Audio - drahtlos - HSUPA - LTE - WCDMA - 3G - 4G - HSDPA - HSPA+ - H.264



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	VML4030-100PES
EAN/UPC	0606449124866

Beschreibung

Arlo Go Mobile HD Security Camera - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 1280 x 720 - 720p - Audio - drahtlos - HSUPA, LTE, WCDMA, 3G, 4G, HSDPA, HSPA+ - H.264

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Arlo Go Mobile HD Security Camera - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm x 6.95 cm x 7.79 cm
Gewicht	335 g
Anschlussstechnik	Drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1280 x 720
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p
Schnittstellen	HSUPA, LTE, WCDMA, 3G, 4G, HSDPA, HSPA+
Plattform	IFTTT
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Leistungsmerkmale	E-Mail-Benachrichtigungen, Advanced Motion Detection, Push-Benachrichtigung, integrierter wiederaufladbarer Akku, Audioerkennung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.