



Abbildung ähnlich / Picture similar

STEP ALU FI / LS Einheit mit Wieland – Stecksystem GST18	STEP ALU RCD / MCD unit with Wieland – connection GST18
FI – Schutzschalter · 16A, Ansprechstrom 30mA, Ansprechzeit 30mS, 2-polig	Person protection (RCD): · 16A, tripping current 30mA, response time 30ms, 2-pole
Leitungsschutzschalter · 16A Nennstrom, 400 V 2-polig	Circuit breaker: 16 rated current 400V, 2-pole
Anschluss: • Stromeingang: Stecker GST18/3 • Stromausgang: Buchse GST18/3	Connection: • Power Input: Wieland connector plug GST18/3 • Power output: Wieland connector coupling GST18/3
Profil: • Keine HE , ALU, eloxiert	Profile: • 1U wider, aluminium anodized
Kunststoff: • schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: • black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
Endkappen: • mit Endkappen STEP; • Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt.	Endcaps : • With STEP endcaps (new version) • Snap in hook in bouth wieland connector fixed.
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: • 220 x 52 x 44 mm	Measurements (length x width x height) • 220 x 52 x 44 mm
Lieferform: • Einzeln im Polybeutel verpackt;	Packing: • Individual packed in transparent polybag;
Lieferumfang: • 1 x 336.065	Extent of delivery: • 1 x 336.065