

Datenblatt Art. 910.282

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktstecker

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
---------------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------------

Netzanschluss Power supply

Stecker:

Australische Ausführung
3-polig, mit teilisolierten Stiften
mit Schraubklemme
mit Knickschutzülle

Plug:

Australian version
3-pole, with insulated contact pins
with screw terminals
with strain relief

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

Gewicht	29g	Weight	29g
----------------	------------	---------------	------------

Material

Gehäuse:
Polypropylen, weiß

Material

Housing:
Polypropylene, white

Kontaktträger:

Glasfaserverstärktes PA / PBT

Carrying parts:

glas-fiber reinforced PA / PBT

Kontakte:

CuZn 39

Contacts:

CuZn 39

Lieferumfang

1x Schutzkontaktstecker, australische
Ausführung

Scope of delivery

1x Mounting plug, Australian version

Im Polybeutel

Packed in polybag

Konformität / Approbation Conformity / Approval

Bauart geprüft	RoHS, AS / NZS 3112:2000	Type approved	RoHS, AS / NZS 3112:2000
-----------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------



