

# KMP H10 - 39 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 78, HP C6578AE)

für HP Deskjet 61XX - 916; Officejet 5110 - g55 - g85 - g95 - k60 - K80 - v30 - v40 - v45; psc 750 - 950

Gruppe	Tintenpatronen
Hersteller	KMP
Hersteller Art. Nr.	0992,4780
EAN/UPC	4011324992786



## Beschreibung

KMP H10 - 39 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 78, HP C6578AE) - für HP Deskjet 61XX, 916; Officejet 5110, g55, g85, g95, k60, K80, v30, v40, v45; psc 750, 950

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	KMP H10 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 78, HP C6578AE)
Produkttyp	Tintenpatrone
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Druckfarbe	Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität	39 ml
Patronenmerkmale	Chipfrei
Ergiebigkeit	Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 24711
Kompatibel mit	HP Deskjet 1220c/ps, 3820, 6122, 6127, 916c, 920c, 930c, 930cm, 932c, 935c, 940c, 950c, 952c, 959c, 960c, 970cxi, 980cxi, 990cm, 990cxi, 995c; Officejet 5110, g55, g85, g95, k60, K80, v30, v40, v40xi, v45; Photosmart 1115, 1215, 1218, 1315, p1000, p1100; psc 750, 950

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.