

# Shure MV5-DIG, Studio-Mikrofon, -40 dB, 20 - 20000 Hz, 24 Bit, 48 kHz, 130 dB

3.5 mm - 48 kHz / 24-Bit Audio - Für Computer - iOS und  
ausgewählte Androids

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Gruppe              | Audio Ein-/Ausgabegeräte |
| Hersteller          | Shure                    |
| Hersteller Art. Nr. | MV5-DIG                  |
| EAN/UPC             | 0042406677035            |



## Beschreibung

Shure MV5-DIG. Typ: Studio-Mikrofon, Mikrofon-Empfindlichkeit: -40 dB, Mikrofon-Frequenz: 20 - 20000 Hz. Übertragungstechnik: Verkabelt, Geräteschnittstelle: 3,5 mm (1/8"). Produktfarbe: Grau, Kabellänge: 1 m. Breite: 142 mm, Tiefe: 97 mm, Höhe: 89 mm. Mitgelieferte Kabel: Lightning, Mikro-USB

## Hauptmerkmale

### Allgemein

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Typ                      | Studio-Mikrofon      |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -40 dB               |
| Mikrofon-Frequenz        | 20 - 20000 Hz        |
| Übertragungstechnik      | Verkabelt            |
| Geräteschnittstelle      | 3,5 mm (1/8")        |
| Produktfarbe             | Grau                 |
| Kabellänge               | 1 m                  |
| Breite                   | 142 mm               |
| Tiefe                    | 97 mm                |
| Höhe                     | 89 mm                |
| Mitgelieferte Kabel      | Lightning, Micro-USB |