

# Hannsree HANNS.G HT161HNB - HT Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Touchscreen - 1366 x 768 @ 60 Hz - 220 cd/m<sup>2</sup> - 500:1 - 12 ms - HDMI - VGA - Headset

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Hannsree
Hersteller Art. Nr.	HT161HNB
EAN/UPC	4711404021800



## Beschreibung

HANNS.G HT161HNB - HT Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen - 1366 x 768 @ 60 Hz - 220 cd/m<sup>2</sup> - 500:1 - 12 ms - HDMI, VGA - Headset

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HANNS.G HT161HNB - HT Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	9 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	6 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.252 mm
Helligkeit	220 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	500:1 / 40000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	12 ms (typisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.44 cm x 15 cm x 28.9 cm
Gewicht	1.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.