

# ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (Typ-A QC3.0, Typ-C PD), 20W

<b>Artikelnummer</b>	19.11.1052
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	19.11.1052
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049621244



**USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker mit 1x USB-C Power Delivery und 1x USB-A Quick Charge QC3.0 mit maximal 20W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Beispiel Smartphone, Tablet, externes HD-Gehäuse und andere Geräte.**

- Power Adapter mit zwei USB Buchsen (1x USB-A / 1x USB-C)
- Einfache Handhabung zu Hause oder unterwegs
- Unterstützt Quick Charge QC3.0 / Typ C (PD) Power Delivery
- Steckernetzteil mit zwei USB Ausgängen: eine Typ A Buchse (für QC 3.0) + eine USB Typ C Buchse (für PD)
- Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
- Ausgangsspannung QC3.0: DC 3,6 - 6V / 3A, 6 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A (max. 18W)
- Ausgangsspannung Typ C (PD): DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A (max. 20W)
- Ausgangsleistung: max. 20W insgesamt über beide Ports bei gleichzeitigem Laden

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Spannungswandler
Produkttyp	USB Ladegerät
Farbe	weiß
Eingang	100-240 VAC

Ausgang	QC3.0: DC 3,6 - 6V / 3A, 6 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A; PD: DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A
Leistung	20 W
Abmessungen (HxBxT)	42 x 29 x 79 mm
Eingangs-Anschluss	Euroflachstecker
Ausgangs-Anschluss	1x USB Typ A Buchse, 1x Typ C Buchse
Unterstützte Ladetechnologie	Quick Charge 3.0 Power Delivery
Technische Besonderheiten	Quick Charge
Netzanschluss	Eurostecker
Höhe	42 mm
Breite	29 mm
Tiefe	79 mm
Gewicht	63 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	80 mm
Paketgewicht	0.12 kg