



Hauptmerkmale

Produktserie	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKY
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriger Kopf	ZCKE05
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung Metall (-)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C for standard environment -40...70 °C für niedrige Temperatur 10...120 °C für hohe Temperatur
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...70 °C standard environment -40...70 °C niedrige Temperatur 10...120 °C hohe Temperatur
Umweltbedingungen	Standardumgebung Hohe Temperatur Niedrige Temperatur

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	0,033 kg
--------------------------	----------

Höhe VPE1	0,300 dm
Breite VPE1	0,800 dm
Länge VPE1	0,800 dm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------