

Alpenföhn Dolomit Advanced - Prozessor-Luftkühler

Produktbeschreibung: Alpenföhn Dolomit Advanced -
Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156,
LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3,
LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) -
Aluminium mit nickelbeschichteter
Kupferbasis - 120 mm - mattschwarz

Gruppe: Systemzubehör
Hersteller: EKL
Hersteller Artikel Nr: 84000000184
EAN: 4250280320213

Beschreibung:
Deutsche Entwicklungs- und Qualitätsstandards, ein komplett mattschwarz beschichteter Kühlkörper gepaart mit dem mehrfach ausgezeichneten Wing Boost 3 ARGB Lüfter: Die Dolomiten bieten genug Leistungsreserven um auch anspruchsvolle Systeme effizient zu kühlen.

Key Selling Points:

- Turmkühler mit 4x 6mm Heatpipes und 180W TDP
- Luftstromoptimierte Lamellen
- Asymmetrischer Aufbau des Kühlkörpers für nahezu 100% RAM Kompatibilität
- Massive Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium
- 4 Hochleistungs-Heatpipes aus Kupfer
- Vernickelte Vollkupfer Bodenplatte
- Mehrfach ausgezeichnete Wing Boost 3 ARGB Lüfter
- RockMount3 Montagesystem
- Deutsche Entwicklungs- und Qualitätsstandards
- Thermal Grizzly Hochleistungswärmeleitpaste



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Alpenföhn Dolomit Advanced - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Thermal compound Thermal Grizzly Hydronaut
Farbe	Mattschwarz
Kompatibilität	LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Kühlermaterial	Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit	500-1.600 U/min
Luftstrom	92.6 m³/h (54,5 CFM)
Geräuschpegel	23.5 dBA

Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm), RGB Fusion LED-Beleuchtung, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, TDP bis zu 180 W, asymmetrischer Kühlkörper, RockMount3 Befestigungssystem, ARGB-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 7.3 cm x 15.4 cm
Gewicht	758 g

Product Features:

- **High-End Heatpipes & Kupfer Bodenplatte**
Die 4 High-End Heatpipes verfügen über eine sehr große Anbindung an die vernickelte Kupfer Bodenplatte und können hierdurch die Abwärme der CPU optimal aufnehmen. Dadurch befördern die Heatpipes die Abwärme des Prozessors schnell und effizient an den großflächigen Kühlkörper.
- **Schwarzes Design**
Der großflächige Kühlkörper ist komplett schwarz und der stylische Top Fin rundet die ganze Sache ab. Zudem sind auch alle Montageteile in schwarz gehalten.
- **Asymmetrischer Kühlkörper**
Das asymmetrische Design der Dolomiten erlaubt maximale Freiheit bei der Auswahl der RAM Module. Egal wie hoch der Heatspreader des Moduls auch sein mag - es passt problemlos!
- **Wing Boost 3 ARGB**
Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 ARGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen.
- **Erweiterbare Lüfter Bestückung**
Für noch mehr Performance befinden sich im Lieferumfang vier Lüfterklammern. Somit kannst Du problemlos einen zusätzlichen 120 mm Lüfter auf der Rückseite des Kühlkörpers montieren und dadurch die Kühlleistung noch weiter steigern.
- **Wärmeleitpaste**
Die Thermal Grizzly Hydronaut kann mit ihrer exzellenten Wärmeleitfähigkeit auch im Overclocking Bereich angewandt werden. Vorteile: Keine Aushärtung, silikonfrei und nicht elektrisch leitend.
- **Deutsche Ingenieurskunst**
Durch den intelligenten Einsatz der verwendeten Materialien und dem Rock Mount 3 Montagesystem wird der perfekte Spagat zwischen Leistung und Kompatibilität geschaffen.

