

DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel

AK-300105-010-E
EAN 4016032297109



USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, be

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige

- Farbe Anschlüsse: beige
- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 1 m
- Verpackung: Polybag
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	250	11,00	40,00	38,00	23,00	34.960,00
Innen-VPE	10	0,44	19,00	34,00	3,00	1.938,00
Einzel-VPE	1	0,04	1,50	16,00	19,50	468,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,04	1,00	12,50	15,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



