

# DIGITUS VGA Monitor Y-Verteilerkabel

AK-310400-002-S  
EAN 4016032287209



**VGA Monitor Y-Verteilerkabel, HD15 - 2xHD15 St/Bu, 0.2m, passiv, gold, sw**

Zum Anschluss von zwei Monitoren an einer VGA HD15-Schnittstelle.

**Betrieb von zwei Monitoren an einer PC-Schnittstelle.**

- Unterstützt 1080p mit 24Hz
- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen

- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Kabeltyp: 15-adrig
- Ferrit Filter: kein
- Sortiment: VGA Kabel
- Länge: 0.2 m
- Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
- Display Data Channel: DDC2
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

| Logistische Daten     |                |              |            |             |           |                 |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
|                       | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Karton-VPE            | 50             | 8,50         | 35,00      | 26,00       | 24,00     | 21.840,00       |
| Innen-VPE             | 10             | 1,70         | 16,00      | 23,00       | 10,00     | 3.680,00        |
| Einzel-VPE            | 1              | 0,17         | 5,00       | 11,00       | 9,00      | 495,00          |
| Netto einzeln ohne VP | 1              | 0,17         | 5,00       | 11,00       | 9,00      | 0,00            |