

ROLINE USB Charger mit Euro-Stecker, 2 Port (2x Typ-C PD), GaN, 100W

Artikelnummer	19.11.1053
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.11.1053
EAN (Einzelstück)	7630049621275



USB Ladegerät mit Euro-Flachstecker und 2x USB-C Ports mit maximal 100 W zum Aufladen bzw. für die Spannungsversorgung zweier Geräte gleichzeitig. Für zum Beispiel Smartphone, Tablet, externes HD-Gehäuse und andere Geräte.

- Power Adapter mit zwei USB Buchsen (2x USB-C)
- Einfache Handhabung zu Hause oder unterwegs
- Unterstützt Typ C (PD) Power Delivery
- Steckernetzteil mit zwei USB Ausgängen: zwei USB Typ C Buchsen (für PD)
- Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
- Ausgangsspannung Typ C (PD): DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (bei ein Port Ladevorgang) 20V / 2,25 A (zwei Port Ladevorgang)
- Ausgangsleistung: max. 100W

Vorteile der GaN Technologie

- GaN oder Galliumnitrid - kristallartiges Material mit vorteilhafteren Eigenschaften im Vergleich zu Silizium
- Leistungsstarke, effiziente Stromversorgung
- Ermöglicht ein kompakteres Design der Ladegeräte
- Geringe Wärmeentwicklung
- Höhere Dichte von elektronischen Komponenten möglich

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Spannungswandler

Produkttyp	USB Ladegerät
Farbe	weiß
Eingang	100-240 VAC
Ausgang	DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A / 15V / 3A / 20V / 5A (bei ein Port Ladevorgang) 20V / 2,25 A (zwei Port Ladevorgang)
Leistung	100 W
Abmessungen (HxBxT)	66 x 32 x 104 mm
Eingangs-Anschluss	Euroflachstecker
Ausgangs-Anschluss	2x Typ C Buchse
Unterstützte Ladetechnologie	GaN Power Delivery
Technische Besonderheiten	GaN Technologie
Netzanschluss	Eurostecker
Höhe	66 mm
Breite	32 mm
Tiefe	104 mm
Gewicht	211.9 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	90 mm
Verpackungstiefe	110 mm
Paketgewicht	0.025 kg