

ROLINE USB Charger, 6 Port (4x USB-A, 1x USB-C, 1x USB-A QC3.0), max. 60W

Artikelnummer	19.11.1055
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.11.1055
EAN (Einzelstück)	7630049621299



USB-Ladegerät mit bis zu 60 W zum gleichzeitigen Laden von bis zu sechs mobilen Geräten über deren USB-Eingänge. Mit Quick Charge Funktion. Für zum Beispiel: MP3 Player, Smartphone, externes HDD-Gehäuse und andere Geräte.

- Power Adapter mit 6 USB Buchsen (5x Typ A, davon 1x QC 3.0, sowie 1x Typ C)
- Einfache Handhabung zuhause oder unterwegs
- Anschlusskabel abnehmbar (weiß, 1,2m, IEC320 C7 Kleingerätestecker auf Euroflachstecker)
- Ladegerät mit Stromnetz-Eingang und 6 USB Ausgängen, 5x Typ A Buchse und 1x Typ C Buchse
- Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
- Ausgangsspannung: 5VDC
- Gesamt Ausgangsleistung: max. 60W
- Abmessungen: 29 x 70 x 100 mm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Spannungswandler
Produkttyp	USB Ladegerät
Farbe	weiß
Länge	1.2 m

Lieferumfang	USB Charger, Netzkabel (C7 Kleingerätestecker / 2pin Euroflachstecker) 1,2m
Eingang	100-240 VAC
Ausgang	4x USB DC 5V / 2,4A + 1x QC 3.0: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A + 1x C DC 5V / 3A, 9V / 3A, 20V / 1,5A
Leistung	max. 60 W
Abmessungen (HxBxT)	28 x 71 x 100 mm
Eingangs-Anschluss	Kleingerätebuchse
Ausgangs-Anschluss	5x USB Typ A Buchse, 1x USB Typ C Buchse
Unterstützte Ladetechnologie	Quick Charge 3.0
Technische Besonderheiten	SmartID QC, Quick Charge
Netzanschluss	Eurostecker
Höhe	29 mm
Breite	71 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	262.3 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	80 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.1 kg