

Akku-Schlagschrauber

DTD171Z

18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min-1

Schlagschrauber mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche

Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4". Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Ein helles LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0-1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Drehmoment hart	180 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Maschinenschrauben	M4-M8
Hochfeste Schrauben	M5-M14
Leerlaufschlagzahl	0-1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Schallleistungspegel (L _{WA})	108 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	13,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	1.2 - 1.6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	116 x 79 x 236 mm

Spezifikationen

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Schlagschrauber mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche
- Modusauswahl mit einer Hand möglich
- Ultra-Kompakt und perfekt ausgewogen mit nur 116 mm Gehäuselänge
- Verbesserte Spindellagerung durch doppeltes Kugellager
- LED rechts und links am Gehäuse zur optimalen Ausleuchtung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

EAN 0088381872058

Link zur Produktseite - www.makita.de



Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

■ Optionales Zubehör

784244-7
PH Bit 2x50



■ Weiteres Zubehör