

Roll + Schnitt-Schneidemaschine PROFI



00552



Top Qualität für den professionellen Einsatz. Der Schneide-Profi für gratfreies Schneiden. Der geschlossene Messerkopf garantiert unbezwingbare Sicherheit.

- Geschliffenes, rotierendes Rundmesser und geschliffenes Untermesser.
- Messerschutz durch geschlossenen Kunststoffkopf.
- Automatische Pressung an der Schnittstelle.
- Transparentes Anpreßlineal.
- Winkelanlage mit cm- und Inch-Teilung.
- Verstellbarer Rückanschlag.
- Raster, DIN-Formatlinien und cm-Teilung auf dem Tisch.
- Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage.
- GS-geprüft !

Schnittlänge:	510 mm
Schnitthöhe:	2,0 mm
Tischgröße Außenmaß:	705 x 360 mm
Gewicht:	3,4 kg
EAN:	4007885015521



Messerkopf



Automatische Pressung an der Schnittstelle



Schneidemaschine montiert an der Wand

