


Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
MD-C360i/6 mini opal-matt	EP10425851	4015120425851



### Kurzbeschreibung

- Mini-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbau- und Wandmontage
- Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros oder Fluren mit keinem oder geringem Tageslichtanteil
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

### Technische Daten


Montageart	Einbau
Kanal 1	Beleuchtung
Schnittstelle	Schalten
Abmessungen	Höhe/Tiefe 11 mm, Ø 25 mm
Kontakt	Schließer/potenzialbehafet
Einbaumaß	Einbautiefe 36 mm, Ø 20 mm
Gewicht	36 g
Netzspannung	230 V/50 Hz
Erfassungsbereich	360°
Empf. Montagehöhe	3 m
Slave-Eingang	nein
Schaltleistung Kanal 1	230 V/50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)
Einschaltstrom	30 A / 20 ms
Tastereingang	nein
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 15 Min.
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Zulässige	0 °C...+50 °C
Umgebungstemperatur	
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE
Konformität	CE, RoHS
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal (separat bestellen)
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Zuleitung	20 cm, 3 x 0,75 Einzelader
Lieferumfang	inklusive Linse, Einbaufederklammern, Einbaufederklammern, Einbaufederklammern, Einbaufederklammern

### Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426384 - Spot-Adapter 51/20 opal-matt
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

## MD-C360i/6 mini

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
MD-C360i/6 mini opal-matt	EP10425851	4015120425851



Maße in mm

