



KLEINVERTEILER

# AKi 03



## AKi 03

Kleinverteiler

**INDIVIDUALISIERBAR**

100 x 150 x 96 mm  
 Artikelnummer: 73640301

Kleinverteiler - Industrie Qualität -, 3 Teilungseinheiten, PE/N Klemme, mit jeweils 1 Klemmstelle 16 mm<sup>2</sup>, 3 Klemmstellen 6 mm<sup>2</sup>, oben 3 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	100 mm
Länge:	150 mm
Höhe:	96 mm

### Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Klappfenster:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

## Highlights

Montagefreundlich - PE/N Klemmschiene, elastische Einführungen an der Oberseite und schnelle Installation der Verteiler.

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

## Zertifikate



## Zubehör

BST M20 - Belüftungsstutzen

BST M20/sw - Belüftungsstutzen

AK SGA-1 - Schlossgarnitur



KLEINVERTEILER

# AKi 03

## Weitere Eigenschaften

Farbe:	grau
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Anzahl Teilungseinheiten:	3
Anreihbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
plombierbar:	Ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 N m

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%