

Artikelnummer

31047

Typ

HUPE 630 240V AC

Bezeichnung

Hupe HUPE 630 240V AC



Kurzbeschreibung:

- Hohe Lautstärke: 92 dB(A)
- elektromechanische Schallerzeugung
- Wandmontage (mit Schalltrichter nach unten)
- Einschaltdauer 100%
- Spannungsversorgung: 240 V AC (0,03 A)

Beschreibung

Kompakte Hupe mit hoher Lautstärke für Innen- und Aussenbereich
elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembrane

Produktmerkmale:

mit Schalltrichter zur optimalen Schallbündelung
stabiles hellgraues Kunstst.-Gehäuse (ABS, selbstlöschend)

Technische Daten:

Einschaltdauer ED 100%
Schutzart IP 43, Schutzklasse II
-30°C bis +50°C
168 x 79 x 74
Gewicht 0,2 kg
240V~ (0,03A)
92 dB(A)

Installationshinweis:Wandmontage (mit Schalltrichter nach unten)

Anschlußklemmen für max. 1,5 qmm

Hinweis:

Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 V AC

Spannungsversorgung: 240 V AC (0,03 A)

Lautstärke: 92 dB(A)
Einschaltdauer: 100 %
Schutzart: IP43
Schutzklasse: 2
Montage: Wandmontage
Anschlussklemmen: für max. 1,5 qmm
Temperaturbereich: -30 bis +50 °C
Abmessungen: 168 x 79 x 74 mm

Downloads

Bedienungsanleitungen

[iba_hupe630240vac_31047_ref0129072_2013-10-01.pdf](#)