

Artikelnummer

43502

Typ

Echo M weiß

Bezeichnung

Funkgong-Set ECHO Weiß Echo M weiß

**Kurzbeschreibung:**

- individuelle Melodien aufspielbar
- Reichweite 500 m
- Plug&Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert
- Spannungsversorgung Sender 8-12 V DC oder Batterien
- Spannungsversorgung Empfänger 4 x 1,5 V Batterien

Beschreibung**ECHO - Der HiFi - Funkgong zum Aufspielen eigener Melodien**

Im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

Ihr Lieblingslied als Klingelton

Über eine MicroSD-Karte kann jede beliebige Melodie als Klingelton verwendet werden. Standardmäßig verfügt ECHO bereits über 19 ansprechende Melodien.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

Brillanter Klang

ECHO spielt Ihre individuelle Melodie in Lautsprecherqualität ab.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Flexible Montage

ECHO verfügt über einen ausklappbaren Aufsteller, mit dem der Gong überall platziert werden kann. Mit einer zusätzlichen Wandhalterung (nicht im Set enthalten) kann ECHO auch an der Wand montiert werden

Hinweis: Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Zur Steigerung der Reichweite bitte den MISTRAL WR Repeater verwenden.

Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.

Technische Daten

Name:	ECHO
Funkreichweite:	500 m im Freifeld
Geräteart:	Komplett-Set
Frequenz:	868,35 MHz
Gesamtspieldauer Ruftöne:	90 s brillanter Klang
Farbe:	Weiß
Lautstärke:	Max. 86 dB(A) einstellbar
Blitzlicht:	LED
Rufunterscheidung:	20-fach
Anzahl koppelbarer Sender:	20
Rufarten:	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Spannungsversorgung:	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
Spannungsversorgung extern:	optional mit Wandhalter 43505 (8 - 12 V AC / DC)
Abmessungen:	180 x 120 x 50 mm
Farbe:	Weiß / Weiß
Oberfläche:	Hochglanz
Abmessungen Sender:	36 x 100 x 17 mm
Spannungsversorgung Sender:	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
Externe Spannungsversorgung Sender:	8 -12 V DC
Schutzart Sender:	IP54
Software:	zur Ruftonerzeugung
Übertragung Ruftöne:	Micro SD Karte (Nicht im Lieferumfang)

Downloads

Bedienungsanleitungen

[iba_echo-m-ws_43502_mv343500_2017-11-08.pdf](#)

[iba_mistral-sender3-1_mv343510_2017-09-15.pdf](#)

[ba_Echo_Programm_MV343520_2015-10-20.pdf](#)