

Artikelnummer

43440

Typ

MISTRAL SE 03.1-s

Bezeichnung

Funksender MISTRAL SE 03.1-s

**Kurzbeschreibung:**

für alle Mistral-Gongs

- Reichweite 500 m, 868.35 MHz
- Rufweeterschaltung
- Schutzklasse: IP 54
- inkl. 2 Batterien 1,5 V (AAA)

Beschreibung

Der Luxus-Funkgong mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und individuellem Design

Produktmerkmale:

Funk-Sender

Farbe: Lackierung silber/anthrazit

für alle MISTRAL-Gongs

500m* Reichweite, 868,35 MHz

Rufweeterschaltung

Technische Daten:

Technische Daten:

Reichweite 500m*, Sendefrequenz 868,35 MHz

Sender: Batterien 2x1,5V (Typ LR03/AAA, im Lieferumfang enthalten) oder 8-12V= (über Klemme)

typische Batteriebensdauer: Sender 5-10 Jahre,

Abmess.: Empf. 180x140x50 mm

wasserdicht

LED-Funktionskontrolle

inkl. Batt. 2x1,5V (Typ LR03/AAA-Alkaline), hohe Lebensdauer

IP 54

Installationshinweis: Sender verschraubbar oder mit Clip aufhängbar

kompatibel mit fast allen Sprech-/Klingelanlagen (Rufweeterschaltung standardmäßig) Bedieneinheit leicht

zugänglich

insbesondere für Installation mit Rufweilerschaltung ist eine neutrale Abdeckkappe für den Sender beigegefügt.

Hinweis:*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Bei Bedarf Distanz-Multiplikator durch Einbau weiterer Funksets verwenden

Technische Daten

Name:	MISTRAL
Funkreichweite:	500 m im Freifeld
Geräteart:	Sender
Frequenz:	868,35 MHz
Funktionskontrolle:	LED
Farbe:	Silber
Zusätzliche Funktion:	Rufweiterleitung
Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V Typ AAA
Spannungsversorgung extern:	8 - 12 V DC
Betriebstemperatur:	-15 bis + 50 °C
Abmessungen:	36 x 100 x 17 mm
Farbe:	Silber

Downloads

Bedienungsanleitungen

[iba_mistral-sender3-1_43440_mv343510_2017-09-15.pdf](#)