

Harting Tüllengehäuse HAN 10 A-GG-M20 19 20 010 1440 - Hoods - Size: 10 A

Low construction - Single locking lever - Top entry - 1x M20 -
Material (hood/housing): Aluminium die-cast - Powder-coated - RAL
7037 (dust grey) - Degree of protection: IP65 EC000437

Gruppe	Steckverbinder & Klemmen
Hersteller	Harting
Hersteller Art. Nr.	19200101440
EAN/UPC	2050000533907



Beschreibung

Harting Tüllengehäuse Han® 10A-gg-M20 19 20 010 1440 1 St. (19 20 010 1440), Lieferzeit in Werktagen: 1

Ausführliche Details

Allgemeines

Typ	Sonstiger Steckverbinder
Farbe	Grau
Material	Aluminium
RAL Farbcode	RAL 7037
Stückzahl	100er

Technische Daten

Nennstrom	10 A
-----------	------