



Lindy 7.5m Standard HDMI Anthra Line

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe | Nicht kategorisiert |
| Hersteller | Lindy |
| Hersteller Art. Nr. | 36966 |
| EAN/UPC | 4002888369664 |

Marketing

LINDY 7.5m Standard HDMI, Anthra Line, Performante, funktionsgerechte und designorientierte Standard HDMI 2.0 Kabel Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit Robustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 24AWG Kupferleiter HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 10.2Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 Jahre Garantie Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line Standard HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur. Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen. Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD. Die Anthra HDMI 2.0 Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 10:2G mit Kabellängen von 7.5m bis zu 20m. Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m Anschlüsse Steckverbinder A: HDMI Typ A Stecker Steckverbinder B: HDMI Typ A Stecker Gehäusematerial: PVC Beschichtung des Steckverbinder: PVC Pin Konstruktion: PVC Beschichtung des Pins: Gold Abmessungen (ca.) BxTxH: 21.4x41.44x12.7mm (0.84x1.63x0.5in) Kabelkonstruktion Länge: 7.5m (24.61ft) Standard: HDMI Standard Farbe: Schwarz Typ: Rund Manteldurchmesser: 9.8mm (0.39in) Mantelmaterial: PVC Leitermaterial: Kupfer Leitermaße: 24AWG Schirmung: Aluminium / Magnesiumlegierung 55% Spezifikationen Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz --- 15dB 825MHz-2.475GHz --- 15 - 29dB 2.475GHz-4.125GHz --- 29 - 44dB 4.125GHz-5.1GHz --- 44 - 48dB Minimaler Biegeradius: 98mm (3.86in) Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F) Lagertemperatur:

-25°C - 85°C (-13°F - 185°F) Sonstiges Verpackungstyp: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F) Garantie (Jahre): 10 Zertifikate: RoHS, REACH, UL Verkaufsinformationen No.: 36966 EAN: 4002888369664 Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar 36966 - 7.5m (24.61ft) 36967 - 10m (32.81ft) 36968 - 15m (49.21ft) 36969 - 20m (65.62ft) HDMI Stecker an Stecker

Ausführliche Details

Allgemeines

Typ

Sonstiges Produkt