



## Dymo LetraTag LT-100H + Tape - 160 x 160 DPI - 6,8 mm/sek - Schwarz - Blau - LCD - ABC - 9 Etikett(en)

09 - ABC - BL1

Gruppe	Drucker
Hersteller	Dymo
Hersteller Art. Nr.	S0883990
EAN/UPC	3501170883990

## Marketing

Mit dem LetraTag erhalten Sie Bewährtes und neue Funktionen mit neuem ergonomischen Design. Jetzt können Sie Etiketten genau nach Ihren Vorstellungen erstellen, denn das große komfortable grafische Display zeigt Ihnen genau an, was gedruckt wird. Damit das Raten, wie das Etikett aussehen wird, ein Ende hat!

- Ergonomisches Design für einfachen Gebrauch (ABC-Tastatur)
- RACE-Technologie (SMS ähnliche Eingabe)
- Großes Display mit 13 Zeichen und Druckvorschau zum Bearbeiten des Etiketts vor dem Druck
- Navigationstasten für einen einfachen Zugriff auf erweiterte Funktionen
- 9 Etiketten-Speicher
- 2-zeiliger Druck
- 5 Schriftgrößen und 8 Rahmen
- Datum-/Zeitangabe
- Inklusive 12 mm Papierband weiss
- Benötigt 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enhalten).

## Ausführliche Details

	Allgemein
Verpackungstiefe	84 mm
Verpackungshöhe	265 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Akku-/Batterietyp	AA
Produktfarbe	Black,Blue
Tastaturaufbau	ABC
Anzeige	LCD
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	6,8 mm/sek
Maximale Auflösung	160 x 160 DPI

## Ausführliche Details

	Weitere Spezifikationen	
Nettogewicht äußerer Karton	2,52 kg	
Customs Code	8472907000	
Volumen Vorlagenkarton	25,2000 l	
Packvolumen	2,6712 l	
Band-Größe	1,2 cm	
Bruttogewicht äußerer Karton	3,16 kg	
Menge	6 Stück(e)	
Ursprungsland	China	
	Gewicht & Abmessungen	
Paketgewicht	420 g	
Verpackungstiefe	84 mm	
Verpackungshöhe	265 mm	
Verpackungsbreite	120 mm	
	Energie	
Automatische Abschaltung	Ja	
Anzahl unterstützter Batterien	4	
Akku-/Batterietyp	AA	
	Lieferumfang	
Batterien enthalten	Nein	
Menge pro Packung	1 Stück(e)	
	Design	
Produktfarbe	Black,Blue	
Tastaturaufbau	ABC	
Anzeige	LCD	
	Logistikdaten	
Versandkarton Länge	40 cm	
Breite des Versandkartons	30 cm	
Höhe des Versandkartons	21 cm	
	Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	6,8 mm/sek	
Maximale Auflösung	160 x 160 DPI	
	Speicher	
Band Speicher	9 Etikett(en)	
	Leistung	
Anzahl Stilen	5	
Druckvorschau	Ja	
Anzahl Rahmenarten	8	
Unterstreichung	Ja	