

Stanley PowerLock - Maßband - 10 m - Klingenbreite: 25 mm

Produktbeschreibung: Stanley PowerLock - Maßband - 10 m -
Klingenbreite: 25 mm - Kunststoff, Mylar -
verchromt (Gehäuse)

Gruppe: Bauausstattung
Hersteller: Stanley Black & Decker
Hersteller Artikel Nr: 1-33-442
EAN: 3253561334429



Key Selling Points:

- Bandmaß in Profiqualität mit metrischer Skalierung
- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Endhaken dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Stanley PowerLock - Maßband - 10 m - Klingenbreite: 25 mm
Produkttyp	Maßband
Messlänge	10 m
Klingenbreite	25 mm
Klingenmaterial	Mylar
Material	Kunststoff, Mylar
Farbe	Verchromt (Gehäuse)