

Bosch Expert MetalMax AIZ 20 AIT - Tauchsägenschnidblatt - für Metall, Schneiden von Bewehrungsstahl, Edelstahl, Stahl, Fensterbauschrauben, gehärtetes Metall

Produktbeschreibung: Bosch Expert MetalMax AIZ 20 AIT -
Tauchsägenschnidblatt - für Metall,
Schneiden von Bewehrungsstahl, Edelstahl,
Stahl, Fensterbauschrauben, gehärtetes
Metall - Länge: 90 mm - Breite: 20 mm



Gruppe: Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 2608900012
EAN: 4059952530642



Beschreibung:
Wenn gehärtete Schrauben rosten oder auf andere Weise stecken bleiben, besteht die einzige Option darin, sie flach an der Oberfläche abzuschneiden. Der EXPERT MetalMax macht auch in gehärtetem Metall einen perfekten bündigen Schnitt. Mit seiner herausragenden Langlebigkeit ist es das perfekte Zubehör für Handwerker, die harte Materialien mit einem Multifunktionswerkzeug schneiden möchten.
Du hast gesehen, wie mühelos das Multifunktionswerkzeug in und durch Holz sägen kann: Mit dem Bosch EXPERT MetalMax Blatt für Multifunktionswerkzeuge kann Metall genauso zersägt werden. Es sägt sogar mühelos gehärtete Fensterschrauben und Armierungen.

- Key Selling Points:
- Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
 - Zusätzliche Beschichtung macht Carbide widerstandsfähiger!
 - Weniger Wegrutschen auf Schrauben durch Design mit flachen Kanten



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Bosch Expert MetalMax AIZ 20 AIT - Tauchsägenschnidblatt - für Metall, Schneiden von Bewehrungsstahl, Edelstahl, Stahl, Fensterbauschrauben, gehärtetes Metall
Produkttyp	Tauchsägenschnidblatt
Geeignet für	Metall, Schneiden von Bewehrungsstahl, Edelstahl, Stahl, Fensterbauschrauben, gehärtetes Metall
Länge	90 mm (Gesamt) / 40 mm (Verarbeitung)
Breite	20 mm
Dorntyp	Starlock
Material	Hartmetall

